

| | |
|-------|-------------|
| 調達機器名 | 硬性鏡及び腹腔鏡用鉗子 |
| 調達数量 | 一式 |

機器の構成(一式の構成)

| No. | 品名等 | 製品コード | 数量 | メーカー |
|--------|--|-----------|----|----------------------------|
| 1 | 硬性鏡 | | | |
| ＜構成内訳＞ | | | | |
| 1-1 | HOPKINS II テレスコープ 30° | K26007BA | 1 | エム・シー・メ ディカル株式会社 |
| 2 | 腹腔鏡用鉗子 | | | |
| ＜構成内訳＞ | | | | |
| 2-1 | RoBi バイポーラ アウターシース付剪刀用インサート | K38810MW | 1 | エム・シー・メ ディカル株式会社 |
| 2-2 | RoBi バイポーラ把持鉗子 3.5mm 20cm カーブ状 | K38810MD | 1 | |
| 2-3 | RoBi リングハンドル | K38151 | 2 | |
| 2-4 | 凝固用コード | K26176LV | 2 | |
| 2-5 | ノットタイヤー 体外結紮用 長30cm | K26167S | 1 | |
| 2-6 | CLICKline 鉗子用インサート付シース | K30310MLS | 1 | |
| 2-7 | CLICKline 鉗子用インサート | K31110R | 1 | |
| 2-8 | CLICKline アウターチューブ | K31100 | 1 | |
| 2-9 | プラスチックハンドル | K33121 | 2 | |
| 3 | 腹腔鏡用鉗子 | | | |
| ＜構成内訳＞ | | | | |
| 3-1 | アドテックミニ メッツェンバウムシザーズ シャフト径3.5mm シャフト長290mm ラチェット無 | P0300R | 1 | ビー・ブラウン エースクラップ 株式会社 |
| 3-2 | アドテックミニ メッツェンバウムシザーズ シャフト径3.5mm シャフト長200mm ラチェット無 | P0320R | 1 | |
| 3-3 | アドテックミニ メリーランド剥離鉗子 シャフト径3.5mm シャフト長290mm ラチェット無 | P0302R | 1 | |
| 3-4 | アドテックミニ メリーランド剥離鉗子 シャフト径3.5mm シャフト長200mm ラチェット無 | P0322R | 1 | |
| 3-5 | アドテックミニ DORSEY 腸把持鉗子 シャフト径3.5mm シャフト長290mm ラチェット付 | P0305R | 1 | |
| 3-6 | アドテックミニ DORSEY 腸把持鉗子 シャフト径3.5mm シャフト長200mm ラチェット付 | P0325R | 1 | |
| 3-7 | アドテックミニ ニードルホルダー DUROGRIP シャフト径3.5mm 全長290mm | PL418R | 1 | |
| 3-8 | アドテックミニ ニードルホルダー DUROGRIP シャフト径3.5mm 全長200mm | PL419R | 1 | |
| 3-9 | アドテックミニ 洗浄吸引管 シャフト径3.5mm 全長310mm | PG028R | 1 | |
| 3-10 | アドテックミニ L字フック型メス先電極 φ3.5mm シャフト長200mm | GK397R | 1 | |
| 3-11 | アドテックミニ L字フック型メス先電極 φ3.5mm シャフト長290mm | GK398R | 1 | |
| 3-12 | アドテックミニ モノポーラ電極用リユースフルハンドル For conmed Valley lab | GN230 | 1 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|---|----------------------------|
| 4 | 滅菌コンテナ | | | |
| ＜構成内訳＞ | | | | |
| 4-1 | プライムライン プロ フルサイズ 593×294×37mm シルバー | JP105 | 2 | ビー・ブラウン エースクラップ 株式会社 |
| 4-2 | フルサイズ滅菌コンテナー 底 592×274×120mm 孔無 | JK441 | 2 | |
| 4-3 | ニューパーフォバスケット ロングサイズ 540×253×56mm | JF222R | 2 | |

※搬入・設置費用等を含む。